




- 1 O-Ring 38 x 2 (FKM) FDA-konform
- 2 O-Ring 36 x 3 (EPDM) FDA-konform
- 3 Dichtfläche
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 16

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie

Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.



Universal-Prozessadapter

ADAPT UNI RD52

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	364,5
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Universal-Prozessadapter Rd 52
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück