



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen            |                                         | Farbwiedergabeindex (CRI)      |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Sockel                              | PGJX28                                  | Bogenlänge O (Nom)             | 75                                |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |                                | 3,8 mm                            |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 750 Stunde(n)                           | Betrieb und Elektrik           |                                   |
| Lichttechnische Daten               |                                         | Systemleistung                 | 700 W                             |
| Farbcode                            | 2                                       | Lampenstrom (Nom)              | 10,2 A                            |
| Lichtstrom (min.)                   | 44.000 lm                               | Lichtregelung und Dimmen       |                                   |
| Lichtstrom                          | 48.000 lm                               | Dimmbar                        | Ja                                |
| Nennlichtausbeute (Nom)             | 68,5 lm/W                               | Produktdaten                   |                                   |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 300                                     | Bestell-Produktname            | MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4  |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 324                                     | Gesamtbezeichnung des Produkts | MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 7200 K                                  |                                |                                   |

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode        | 871829122117300 |
| Bestellcode               | 22117300        |
| Material-Nr. (12NC)       | 928199905115    |
| Anzahl pro Verpackung     | 1               |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,052 kg        |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291221173 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 4             |
| EAN Umverpackung                | 8718291221180 |

## Abmessungsskizzen



| Product     | D<br>(max) | O   | L (min) | L (max) | L  | C<br>(max) | F (max) | F  | F (min) |
|-------------|------------|-----|---------|---------|----|------------|---------|----|---------|
| MSR Gold    | 23,2       | 3,8 | 55 mm   | 57 mm   | 56 | 112 mm     | 36,5    | 36 | 35,3    |
| 700/2       | mm         | mm  |         |         | mm |            | mm      | mm | mm      |
| MiniFastFit |            |     |         |         |    |            |         |    |         |
| 1CT/4       |            |     |         |         |    |            |         |    |         |

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

