

INSTRUCTION

Signcube Midi
672299.002



RZB
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 40




3 x 2,5 mm²



2,50 mm²



Dauerschaltung / maintained
=> -5 °C ... + 25 °C



L 315, B 315, H 187



LED



4 x 1,8 W



5,9



5,9



2,65 kg

CCT [K]


6500

CRI

70



30



5 A / 50 µs



31




50



52



85



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1



EN 60598
EN 1838



EN 12464
EN 1838



<100%





100%

EN 1838










H₂O









2019-09-24

www.rzb.de

1







Einteilung Notleuchten

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****
---	----	-----	------

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltmöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



! Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100
■ For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100

Hinweise zum Aufbringen der Folien / How to apply the legend to the cover



1. Oberfläche säubern (fett- und staubfrei)
Clean the surface (it must be free from dust and grease)



2. Schutzpapier (bedruckte Seite) von Klebeseite der Folie abziehen
Remove the protective paper (printed side) from the self adhesive legend



3. Folie in entspanntes Wasser tauchen (z.B. Wasser mit Spülmittel)
Soak the self-adhesive legend in mild washing-up liquid water



4. Klebefolie auf die Abdeckung auflegen und ausrichten
Apply the self-adhesive legend to the diffuser properly

Mit einem Rakel oder der Hand alle Luft- und Wassereinschlüsse zwischen


5. Folie und Abdeckung zu den Seiten hinwegstreichen
Flatten the legend ad sweep away all air and watterbubbles between the foil and the diffusor by hand or with a spreading knife




6. Übertragungspapier, falls vorhanden, vorsichtig abziehen
Remove carefully transfer paper if there is one


ACHTUNG: Abdeckungen nur mit abgetrockneter Folie montieren!

WARNING: Only a diffuser with a dried legend must be attached to the fitting!

		 [mm]		
     	982413.002	Befestigungsset für Seil/Kette / fixture for cable or chain mounting	L 210, B 210, H 17,	360 g
	992041	Motiv 3113 / motive 3113	L 300, B 150	30 g
	992042	Motiv 3114 / motive 3114	L 300, B 150	30 g
	992043	Motiv 3115 / motive 3115	L 300, B 150	30 g
	992044	Motiv 3116 / motive 3116	L 300, B 150	30 g
	982414.002	Rohrpendel / tube pendulum	L 222, B 201, H 534, LP 500	0,85 kg

		 [mm]		
 	991199	Motivfolien-Set / motive foil set	L 300, B 150	60 g
	08-672299.002	Abdeckung / cover	L 310, B 310, H 183	1,17 kg





RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de